

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





바이드뮬러에서는 사용자 지정을 위한 적절한 버스 라인을 공급할 수 있습니다. 모든 버스 케이블을 이동식 케이블 캐리어에 적합하며 미터 단위로 사용할 수 있습니다. 라인의 컬러 코딩은 기계 엔지니어링의 표준에 해당합니다. M12 분배기의 결선 후드에는 항상 동일한 수의 단자대가 있으므로 한 가지 유형의 케이블만 있으면 됩니다. 미터 단위로 제공되는 버스 케이블의 장점:

- 미터 단위도 세용되는 머스 케이들의 정점 • 버스 케이블을 위한 특별한 길이
- 케이블 낭비가 없음
- 여러 케이블 길이를 보관하기 위한 보관 공간 불필요
- 특정 길이로 사용가능

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 라인, 극 수: 19, 500 m, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	<u>2764900000</u>
유형	SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500
GTIN (EAN)	4064675031215
 수량	1 items
패키징	플라이우드 릴에



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

(色器

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 92.16 g

환경 제품 규정 준수

 RoHS 준수 상태
 준수, 예외 미존재

 REACH SVHC
 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

케이블 길이	500 m	
외피 색상	검정	
오일 저항	Yes	
케이블 캐리어에 적합	예	
와이어 개수	19	
<u></u> 차펴	아니요	
할로겐 할로겐	아니요	
절연	TPM	
가속	5 m/s ²	
구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경	
구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경	
구부림 주기	2 Mio	
와이어 단면(프린트/온라인)	3 x 1.0 mm ² + 16 x 0.5 mm ²	
속도	200 m/s	
외피 재질	PUR	
용접 스파크 저항	아니요	
컬러 코딩	Yellow / brown, 갈색/녹색, 흰색, 노란색, 분홍스 빨간색/파란색, 녹색, 파란색, 회색/분홍색, 흰색	rl, 회색/갈색, 갈색, 보라색, 적색, 회색, /녹색, 흰색/노란색, 흰색/회색, 검은색, 녹색/노란색
비틀림 저항	0 °/m	
온도 범위, 고정	-5080 °C	
용접 비드 내성	아니요	
 온도 범위, 이동	-2580 °C	
<u></u> 폴 수	19	
색상 코딩(도체 단면)	와이어 단면적	3 x 1.0 mm ²
	컬러 코딩	갈색
	와이어 단면적	16 x 0.5 mm ²
	컬러 코딩	황갈색

분류

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

상세 도면



3 x 1,00 mm² + 16 x 0,5 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Screwty® 부착장치는 맞춤형 M23 라운드 플러그인 커넥터 및 오버몰딩된 M23 라운드 플러그인 커넥터에 적합합니다(널리드 너트의 외경: 26.2 ±0.3 mm). 조임 토크는 2~2.5 Nm입니다.

일반 주문 데이터

유형 SCREWTY M23 버전

주문 번호 <u>1981560000</u>

GTIN (EAN) 4032248677702

수량 1 ST

Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및소켓은 물론 모든 M23 플러그 및소켓.

일반 주문 데이터

유형 1/4" HANDGRIFF 버전 주문 번호 <u>4294820000</u> Bolting tool GTIN (EAN) 4032248478279

수량 1 ST

작성 날짜 14.11.2025 08:42:08 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4