

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러는 광범위한 대형 센서-액추에이터 케이블을 제공합니다. 당사는 센서 케이블뿐만 아니라 사이즈와 길이가 다양한 버스 및 밸브 케이블도 제공합니다. 원하는 제품 또는 원하는 길이의 제품을 찾지 못했다면 당사에 문의해 주십시오.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 극 수: 2, 100 m, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PVC, 할로겐: 아니요
주문 번호	2764910000
유형	SAIH-PB-2X0.34-PVC-100
GTIN (EAN)	4064675031154
수량	1 items
패키징	플라스틱 릴에

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 60 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

케이블 길이	100 m	외피 색상	보라색
오일 저항	Yes	케이블 캐리어에 적합	아니요
코어 단면적	0.34 mm ²	와이어 개수	2
차폐	예	할로겐	아니요
절연	TPM, PVC	구부림 반경, 최소, 이동	9 x 케이블 직경
구부림 반경, 최소, 고정	18 x 케이블 직경	외피 재질	PVC
용접 스파크 저항	아니요	컬러 코딩	적색, 녹색
비틀림 저항	0 °/m	온도 범위, 고정	-20...70 °C
용접 비드 내성	아니요	온도 범위, 이동	-5...60 °C
폴 수	2	외경	7.8 mm ± 0.2 mm

케이블 구조

외피 색상	보라색	와이어 개수	2
절연	TPM, PVC	재질 외피	PVC
컬러 코딩	적색, 녹색		

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	Yes	컬러 코드	빨간색, 녹색
할로겐	아니요	비틀림 저항	0 °/m

케이블의 전기 속성

범주 기타

분류

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		