

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러에서는 사용자 지정을 위한 적절한 버스 라인을 공급할 수 있습니다. 모든 버스 케이블을 이동식 케이블 캐리어에 적합하며 미터 단위로 사용할 수 있습니다. 라인의 컬러 코딩은 기계 엔지니어링의 표준에 해당합니다. M12 분배기의 결선 후드에는 항상 동일한 수의 단자대가 있으므로 한 가지 유형의 케이블만 있으면 됩니다.

미터 단위로 제공되는 버스 케이블의 장점:

- 버스 케이블을 위한 특별한 길이
- 케이블 낭비가 없음
- 여러 케이블 길이를 보관하기 위한 보관 공간 불필요
- 특정 길이로 사용 가능

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 라인, 극 수: 21, 100 m, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	2764970000
유형	SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031192
수량	1 items
패키징	플라이우드 릴에

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량 168.8 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

케이블 길이	100 m								
외피 색상	검정								
오일 저항	Yes								
케이블 캐리어에 적합	예								
와이어 개수	21								
차폐	아니요								
할로겐	아니요								
절연	TPM								
가속	5 m/s ²								
구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경								
구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경								
구부림 주기	2 Mio								
와이어 단면(프린트/온라인)	5 x 0.75 mm ² + 16 x 0.34 mm ²								
속도	200 m/s								
외피 재질	PUR								
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	21198 (80 °C / 300 V)								
UL AWM 방식 규격 코어	10493 (80 °C / 300 V)								
용접 스파크 저항	아니요								
컬러 코딩	갈색, 파란색, 적색, 검은색, 녹색/노란색, 흰색, 녹색, 노란색, 회색, 분홍색, 보라색, 회색/분홍색, 빨간색/파란색, 흰색/녹색, 갈색/녹색, 흰색/노란색, Yellow / brown, 흰색/회색, 회색/갈색								
비틀림 저항	0 °m								
온도 범위, 고정	-50..80 °C								
용접 비드 내성	아니요								
온도 범위, 이동	-25..80 °C								
풀 수	21								
외경	9.5 mm ± 0.3 mm								
색상 코딩(도체 단면)	<table border="0"> <tr> <td>와이어 단면적</td> <td>5 x 0.75 mm²</td> </tr> <tr> <td>컬러 코딩</td> <td>갈색</td> </tr> <tr> <td>와이어 단면적</td> <td>16 x 0.34 mm²</td> </tr> <tr> <td>컬러 코딩</td> <td>흰색</td> </tr> </table>	와이어 단면적	5 x 0.75 mm ²	컬러 코딩	갈색	와이어 단면적	16 x 0.34 mm ²	컬러 코딩	흰색
와이어 단면적	5 x 0.75 mm ²								
컬러 코딩	갈색								
와이어 단면적	16 x 0.34 mm ²								
컬러 코딩	흰색								

분류

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		


SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

상세 도면



5 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리**일반 주문 데이터**

유형	SCREWTY M23	버전
주문 번호	1981560000	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
수량	1 ST	

Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)**어느 응용 분야에도 이상적인 공구**

Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용 가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

일반 주문 데이터

유형	1/4" HANDGRIFF	버전
주문 번호	4294820000	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
수량	1 ST	