



ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트

일반 주문 데이터

버전	RJ45 인서트, 플러그 인서트 RJ45, 크림프, PROFINET
주문 번호	2768720000
유형	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 3.4 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	Crimp	결선 2	RJ45
품목 설명	플러그 인서트 RJ45, 크림프	결선	PROFINET
컬러 코드	기타	절연재 단면적, 최소	1.3 mm
절연재 단면적, 최대	1.6 mm	범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)
접점 표면	금 도금 니켈	결선 직경, 경질	0.57...0.64 mm
전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 23...AWG 22	결선 직경, 연질	0.57...0.64 mm
전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 23...AWG 22	외피 직경, 최대	7.5 mm
차폐	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

전기 속성

접점 저항 ≤ 10 mΩ
 절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC
 절연 강도, 접점/차폐 ≥ 1500 V AC/DC
 PoE / PoE+ IEEE 802.3af 준수

일반 표준

커넥터 표준 IEC 60603-7 통신 액세서리에 대한 UL 표준 UL 1863
 IP 보호 등급 IEC 60529

중요 참고 사항

제품 정보 플러그인 커넥터 버전 1 /4 /5 /14 및 HDC용 RJ45 인서트

분류

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
 ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
 ECLASS 15.0 27-44-03-90