

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull  
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 금속

**일반 주문 데이터**

버전	RJ45 크림프 플러그, Variant 14 메탈, Cat.5(ISO/ IEC 11801)
주문 번호	<a href="#">2768740000</a>
유형	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	63.99 g
-----	---------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	Crimp
품목 설명	Variant 14 메탈	결선	PROFINET
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
절연재 단면적, 최소	1.3 mm	절연재 단면적, 최대	1.6 mm
범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)	접점 표면	금 도금 니켈
결선 직경, 경질	0.57...0.64 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 23...AWG 22
결선 직경, 연질	0.57...0.64 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 23...AWG 22
외피 직경, 최소	5.5 mm	외피 직경, 최대	7.5 mm
차폐	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

전기 속성

접점 저항	≤ 10 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	IEEE 802.3af 준수

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	인증 번호(cULus)	E316369
--------	--------------------------------------	--------------	---------

분류


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



액세서리

더스트 캡




먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V14P	버전	
주문 번호	<a href="#">1058280000</a>	플러그 하우징 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248799374		
수량	10 ST		

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착	
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		

RJ45



ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정선 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	IE-PI-RJ45-TH-P	버전	
주문 번호	<a href="#">2768720000</a>		RJ45 인서트, 플러그 인서트 RJ45, 크림프, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095		
수량	10 ST		

### ... 모듈형 플러그인 커넥터용



모듈형 플러그 커넥터 시스템 WE 및 DEC용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 하나의 공구로 세 가지 기능 사용

### 일반 주문 데이터

유형	IE-CWZ-RJ45-TH-P	버전	
주문 번호	<a href="#">2614210000</a>		압착 공구, 접점용 압착 공구
GTIN (EAN)	4050118621631		
수량	1 ST		