


URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

주문 번호	2769030000
유형	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
수량	1 items

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch
순중량	118 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대 10 mm² 와이어 종단 페룰 단면적, 최소 4 mm²

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		