

**HDC MHX 3 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

버전	전원 모듈, 690 V, 40 A, 극 수: 3, 역추에이터 탑재 PUSH IN, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">2772780000</a>
유형	HDC MHX 3 MP
GTIN (EAN)	4064675036210
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	40.75 mm	높이 (인치)	1.6043 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	26 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

버전

탈피 길이, 정격 결선	12 mm	결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN
전선 굵기, 최대	6 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>

일반 데이터

극 수	3	UL 94 가연성 등급	V-0
절연 저항	10 <sup>12</sup> Ω	플러그 주기	≥ 500
유형	수형	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	690 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	40 A
필요한 플러그인 슬롯 개수	1		

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHX 3 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

도면

www.weidmueller.com

