



**CH-SMC-00.33-ECB180**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point) 으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드물러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m |
| 주문 번호      | <a href="#">2784110033</a>  |
| 유형         | CH-SMC-00.33-ECB180   |
| GTIN (EAN) | 4064675060796   |
| 수량         | 10 items  |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

직경 6.4 mm 순중량 52 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 규격 커넥터

|             |                                  |   |
|-------------|----------------------------------|---|
| 커넥터         | 커넥터 설명                           | 커넥터 1   |
|             | 케이블 인입                           | straight                                      |
|             | 하우징 기본 재질                        | 플라스틱  |
|             | 폴 수                              | 3   |
|             | 유형                               | 암형(Female)                                    |
|             | 개별 콤포넌트 커넥터                      | <a href="#">BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO</a> |
|             | 커넥터 설명                           | 커넥터 2   |
|             | 케이블 인입                           | straight                                      |
|             | 하우징 기본 재질                        | 플라스틱  |
|             | 폴 수                              | 1   |
| 개별 콤포넌트 커넥터 | <a href="#">H1.5/16 R BD GSP</a> |   |

일반 기술 데이터

|       |       |            |        |
|-------|-------|------------|--------|
| 극 수   | 2     | 정격 임펄스 내전압 | 6 kV   |
| 공칭 전압 | 600 V | 정격 전류      | 18.5 A |
| 보호 등급 | IP20  |            |        |

케이블 기술 규격

|                |                     |                |                           |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 케이블 길이         | 0.33 m              | 라인 유형          | KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV |
| 외피 색상          | 회색                  | 오일 저항          | Yes                       |
| 코어 단면적         | 1.5 mm <sup>2</sup> | 와이어 개수         | 2                         |
| 차폐             | 아니요                 | 할로겐            | 아니요                       |
| 절연             | PP                  | 온도 범위, 이동, 최대  | 90 °C                     |
| 온도 범위, 이동, 최소  | -30 °C              | 온도 범위, 고정, 최대  | 90 °C                     |
| 온도 범위, 고정, 최소  | -40 °C              | 케이블 재질         | PUR/ TPE                  |
| 구부림 반경, 최소, 이동 | 15 x 케이블 직경         | 구부림 반경, 최소, 고정 | 10 x 케이블 직경               |
| 외경             | 6.4 mm ± 0.25 mm    |                |                           |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

