

**HDC-C-HE-BM0.3KO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**일반 주문 데이터**

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.3, 회전됨, 구리 합금
주문 번호	<a href="#">2784130000</a>
유형	HDC-C-HE-BM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060826
수량	10 items

**HDC-C-HE-BM0.3KO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



RoHS

준수

**치수 및 중량**

순중량

50 g

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**일반 데이터**

접점 직경, 수형 Ø	2.48 mm
결선 유형	크림프 결선
전선 굽기, 최대	0.3 mm <sup>2</sup>
표면 마감	Constantan
유형	암형(Female)
시리즈	HE
결선된 와이어의 단면적	0.3 - 0.3 mm <sup>2</sup>

탈피 길이, 정격 결선	7.5 mm
버전 인서트	HE
전선 굽기, 최소	0.3 mm <sup>2</sup>
플러그 주기	≥ 500
기본 재질	구리 합금
생산 방법	회전됨
접점 재료	구리 합금

**분류**

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04