

**HDC-C-HE-BM0.3KO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.3, 회전됨, 구리 합금 |
| 주문 번호      | <a href="#">2784130000</a>                                 |
| 유형         | HDC-C-HE-BM0.3KO   |
| GTIN (EAN) | 4064675060826  |
| 수량         | 10 items   |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 50 g

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

일반 데이터

|              |                           |              |                     |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| 접점 직경, 수형 Ø  | 2.48 mm                   | 탈피 길이, 정격 결선 | 7.5 mm              |
| 결선 유형        | 크림프 결선                    | 버전 인서트       | HE                  |
| 전선 굵기, 최대    | 0.3 mm <sup>2</sup>       | 전선 굵기, 최소    | 0.3 mm <sup>2</sup> |
| 표면 마감        | Constantan                | 플러그 주기       | ≥ 500               |
| 유형           | 암형(Female)                | 기본 재질        | 구리 합금               |
| 시리즈          | HE                        | 생산 방법        | 회전됨                 |
| 결선된 와이어의 단면적 | 0.3 - 0.3 mm <sup>2</sup> | 접점 재료        | 구리 합금               |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |