

HDC-C-HE-SM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, 수형, 전선 굽기, 최대: 0.3, 회전됨, 구리 합금
주문 번호	2784140000
유형	HDC-C-HE-SM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060888
수량	10 items

HDC-C-HE-SM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

50 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø

2.48 mm

결선 유형

크림프 결선

전선 굽기, 최대

0.3 mm²

표면 마감

Constantan

유형

수형

시리즈

HE

결선된 와이어의 단면적

0.3 - 0.3 mm²

탈피 길이, 정격 결선

7.5 mm

버전 인서트

HE

전선 굽기, 최소

0.3 mm²

플러그 주기

≥ 500

기본 재질

구리 합금

생산 방법

회전됨

접점 재료

구리 합금

분류

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 15.0

27-44-02-04

ETIM 9.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04