

HDC-C-HE-BM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.3, 회전됨, 철
주문 번호	2784180000
유형	HDC-C-HE-BM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061113
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 50 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	2.48 mm	탈피 길이, 정격 결선	7.5 mm
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	HE
전선 굵기, 최대	0.3 mm ²	전선 굵기, 최소	0.3 mm ²
표면 마감	기타 모두	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	기본 재질	철
시리즈	HE	생산 방법	회전됨
결선된 와이어의 단면적	0.3 - 0.3 mm ²	접점 재료	철

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		