

## HDC-C-HE-SM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, 수형, 전선 굽기, 최대: 0.5, 회전됨, 철
주문 번호	<a href="#">2784210000</a>
유형	HDC-C-HE-SM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061144
수량	10 items

## HDC-C-HE-SM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

순중량

1.2 g

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø

2.48 mm

결선 유형

크림프 결선

전선 굽기, 최대

0.5 mm<sup>2</sup>

유형

수형

시리즈

HE

결선된 와이어의 단면적

0.5 mm<sup>2</sup>

탈피 길이, 정격 결선

7.5 mm

버전 인서트

HE

플러그 주기

≥ 500

기본 재질

철

생산 방법

회전됨

접점 재료

철

## 분류

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 15.0

27-44-02-04

ETIM 9.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04