

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 플 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

버전	무지향성 안테나, 무선 안테나, 최대 5G(NR), 수직, N 암형, IP66, 임피던스: 50 Ω
주문 번호	2788150000
유형	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF
GTIN (EAN)	4064675066415
수량	1 items

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	89 mm	높이 (인치)	3.5039 inch
직경	35.8 mm	순중량	263.02 g

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
-------	----------------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

기술 데이터

결선 유형	N 암형	임피던스	50 Ω
정재파 비율	< 2.0 일반, 최대 2.5	복합 전력(최대)	150 W
주파수 범위	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	안테나 게인	3 dBi
극성화	수직		

박스 재질

컬러 코드 검정

인도 시 포함

인도 시 포함 1 x 안테나

환경 조건

작동 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	보관 온도, 최소	-40 °C

분류

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 풀 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

유형	IE-ANT-MOUNT-POLE-NF	버전
주문 번호	2788470000	"IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF", "IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF"용 안테나
GTIN (EAN)	4064675066477	마운트
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-1M	버전
주문 번호	2788010000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066279	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-2M	버전
주문 번호	1491180000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 2 m
GTIN (EAN)	4050118300741	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-3M	버전
주문 번호	2788020000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066286	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-4M	버전
주문 번호	1491190000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 4 m
GTIN (EAN)	4050118300734	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-5M	버전
주문 번호	2788030000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066293	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-6M	버전
주문 번호	1491210000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 6 m
GTIN (EAN)	4050118300758	
수량	1 ST	