

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 플 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 무지향성 안테나, 무선 안테나, 최대 5G(NR), 수직, N 암형, IP66, 임피던스: 50 Ω |
| 주문 번호 | 2788150000 |
| 유형 | IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF |
| GTIN (EAN) | 4064675066415 |
| 수량 | 1 items |

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 높이 | 89 mm | 높이 (인치) | 3.5039 inch |
| 직경 | 35.8 mm | 순중량 | 263.02 g |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...70 °C | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
|-------|----------------|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6 |

기술 데이터

| | | | |
|--------|--------------------------|-----------|-------|
| 결선 유형 | N 암형 | 임피던스 | 50 Ω |
| 정재파 비율 | < 2.0 일반, 최대 2.5 | 복합 전력(최대) | 150 W |
| 주파수 범위 | 690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz | 안테나 게인 | 3 dBi |
| 극성화 | 수직 | | |

박스 재질

컬러 코드 검정

인도 시 포함

인도 시 포함 1 x 안테나

환경 조건

| | | | |
|-----------|-------|-----------|--------|
| 작동 온도, 최대 | 70 °C | 작동 온도, 최소 | -40 °C |
| 보관 온도, 최대 | 70 °C | 보관 온도, 최소 | -40 °C |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001698 | ETIM 9.0 | EC001698 |
| ETIM 10.0 | EC001698 | ECLASS 14.0 | 19-07-01-07 |
| ECLASS 15.0 | 19-07-01-07 | | |

IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 풀 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | IE-ANT-MOUNT-POLE-NF | 버전 |
| 주문 번호 | 2788470000 | "IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF", "IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF"용 안테나 |
| GTIN (EAN) | 4064675066477 | 마운트 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-SMAM-1M | 버전 |
| 주문 번호 | 2788010000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 1 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066279 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-SMAM-2M | 버전 |
| 주문 번호 | 1491180000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 2 m |
| GTIN (EAN) | 4050118300741 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-SMAM-3M | 버전 |
| 주문 번호 | 2788020000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 3 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066286 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-SMAM-4M | 버전 |
| 주문 번호 | 1491190000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 4 m |
| GTIN (EAN) | 4050118300734 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-SMAM-5M | 버전 |
| 주문 번호 | 2788030000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 5 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066293 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-SMAM-6M | 버전 |
| 주문 번호 | 1491210000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 6 m |
| GTIN (EAN) | 4050118300758 | |
| 수량 | 1 ST | |