

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



1,2Ah에서 17Ah까지의 용량을 가진 5개의 배터리 모듈은 30분 동안 최대 40A 또는 30시간 동안 1A를 공급할 수 있으며 DC CP UPS 제어 유닛 CP DC UPS 24V 20A/10A 및 CP DC UPS 24V 40A와 완벽하게 호환됩니다. 물론 DURAEco 시리즈는 비용 효율적인 설계로 유연하고 쉽게 이용할 수 있는 솔루션입니다.

일반 주문 데이터

버전	Battery
주문 번호	2789890000
유형	DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH
GTIN (EAN)	4064675068648
수량	1 items

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E258476

치수 및 중량

길이	124 mm	길이 (인치)	4.8819 inch
높이	149.5 mm	높이 (인치)	5.8858 inch
너비	52 mm	폭 (인치)	2.0472 inch
순중량	1750 g		

온도

보관 온도	-15 °C...50 °C	작동 온도	
습도	5...95 % RH		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

운영 인터페이스 및 제어 입력

온도 프로브	NTC 100 kΩ
--------	------------

입력

정격 입력 전압	24 V DC	공칭 용량	1.3 Ah
충전 전류, 최대	0.2 A		

출력

병렬 결선 옵션	예	
출력 전류, 최대	15 A	
온도 프로브	NTC 100 kΩ	
전류에 따른 버퍼 시간	전류	6 A
	버퍼 시간	3 min
	전류	4.5 A
	버퍼 시간	5 min
	전류	1.4 A
	버퍼 시간	30 min
과부하 및 단락 보호	10 A 퓨즈	

일반 데이터

주변 온도	-15 °C...+50 °C	습도	5...95 % RH
보호 등급	IP20	예상 수명	5.65 a

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

IEC 68-2-6에 따른 진동 DIN 레일/벽면	0.7 / 0.7 g	클립인 풋	금속
IEC 68227에 따른 충격 벽면	30 g		

절연 조정

보호 등급 III, 접지 결선 없음, SELV

결선 데이터(신호)

와이어 결선 단면적, 연질(신호), 최대	4 mm ²	와이어 결선 방식	플러그형 스크류 결선
와이어 단면적, AWG/kcmil, 최대	12	와이어 단면적, 솔리드, 최소	0.2 mm ²
와이어 단면적, 솔리드, 최대	4 mm ²	와이어 결선 단면적, 연질(신호), 최소	0.2 mm ²
단자대 수	2	와이어 단면적, AWG/kcmil, 최소	24 mm ²

연결 데이터(입력)

단자대 수	2 (+,-)	컨덕터 단면적, AWG/kcmil, 최대	12 AWG
컨덕터 단면적, AWG/kcmil, 최소	24 AWG	와이어 결선 단면적, 플렉서블(입력), 최대	4 mm ²
컨덕터 단면적, 플렉서블, 최소	0.2 mm ²	컨덕터 단면적, 리지드, 최대	4 mm ²
컨덕터 단면적, 리지드, 최소	0.2 mm ²	조임 토크, 최소	0.5 Nm
조임 토크, 최대	0.5 Nm		

분류


ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com




DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

BLZP 5.08HC/270 SN



와이어 결선을 위한 클램프 스크류가 있는 암형 플러그 및 직각(90° or 270°) 아웃렛 방향. 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. 플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합 십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한 삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	BLZP 5.08HC/04/270 SN B...	버전
주문 번호	1949040000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 270°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248626496	요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
수량	90 ST	