



바이드물러의 스테인리스 스틸 시리즈는 고온 또는 심각한 화학물질의 영향 등 극한 환경 조건에서 사용하기에 이상적인 다양한 종류의 스테인리스 스틸 케이블 타이를 제공합니다.

- 스테인리스 스틸 AISI 316,
- 실외 사용에 적합,
- 내방사선성 및 내부식성,
- 비자성,
- 세레이션(serration)이 없으므로 절연체에 손상을 주지 않습니다.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 4.6 x 680 mm, 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 778 N
주문 번호	2791430000
유형	SCT 4.6/680
GTIN (EAN)	4064675070955
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E524836

치수 및 중량

깊이	0.26 mm	깊이 (인치)	0.0102 inch
높이	680 mm	높이 (인치)	26.7716 inch
너비	4.6 mm	폭 (인치)	0.1811 inch
순중량	6.26 g		

온도

작동 온도 범위	-40...300 °C	설치 온도	-40
----------	--------------	-------	-----

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	예	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	None	작동 온도 범위, 최대	300 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	200 mm	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404(316L)
텐션 강도	778 N	번들 직경, 최대	200 mm
텐션 강도(파운드 힘)	175 lbf	번들 직경, 최소	20 mm

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

도면

