

## THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



THM ET S7 비접착식 롤 포장 라벨은 Siemens SIMATIC ET 200S 및 S7 모듈 라벨링에 사용됩니다.  
THM 프린터와 함께 M-Print PRO 소프트웨어를 사용하여 THM ET S7을 맞춤 인쇄할 수 있습니다. 라벨은 쉽게 분리될 수 있습니다. THM MultiMark 프린터는 강력한 내구성을 가진 인쇄를 보장합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	THM, 디바이스 마커, 18.8 x 50 mm, Siemens, 회색
주문 번호	<a href="#">2799220000</a>
유형	THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR
GTIN (EAN)	406467526098 1
수량	1500 items

THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	18.8 mm	높이 (인치)	0.7402 inch
너비	50 mm	폭 (인치)	1.9685 inch
순중량	0.16 g		

온도

작동 온도 범위 -50...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

버전	자체 접착		
너비	50 mm		
UL 94 가연성 등급	HB		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-50 °C		
컬러 코드	회색		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리프로필렌		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴	
UL 969에 따른 인증	아니요		
호환 가능 프린터			
조합네이션당 마커 개수	1 Label reel = Device markers		
작동 온도 범위	-50...100 °C		
응용 분야/제조사	Siemens		

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

도면

