

## THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

### 일반 주문 데이터

버전	THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, 흰색
주문 번호	<a href="#">2799230000</a>
유형	THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW
GTIN (EAN)	4064675260998
수량	1000 items

THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	25.4 mm	높이 (인치)	1 inch
너비	95.2 mm	폭 (인치)	3.748 inch
순중량	0.12 g		

온도

작동 온도 범위 -40...150 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색
너비	95.2 mm
UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	150 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색
할로겐	아니요
기본 재질	PVC
인쇄 문자	없음
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 라벨 릴
호환 가능 프린터	
조합당 마커 개수	1 Label reel = Conductor and cable markers
작동 온도 범위	-40...150 °C

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	572 mm <sup>2</sup>
컨덕터 O.D., 최대	27 mm	컨덕터 O.D., 최소	14 mm
컨덕터 O.D.	14 - 27 mm	결선된 와이어의 단면적	572 mm <sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

도면

