

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드물러는 진동 모니터의 전문적이고 산업적인 설치를 위한 고품질 케이블, 플러그, 장착 어댑터 및 자석을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------|
| 버전 | Adapter plate |
| 주문 번호 | 2811910000 |
| 유형 | US67-PLATE64-STD |
| GTIN (EAN) | 4064675292975 |
| 수량 | 1 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 이용가능 기간 | 2025-07-30T00:00:00+02:00 |

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 64 mm | 깊이 (인치) | 2.5197 inch |
| 높이 | 11.5 mm | 높이 (인치) | 0.4528 inch |
| 너비 | 64 mm | 폭 (인치) | 2.5197 inch |
| 직경 | 64 mm | 순중량 | 132 g |

온도

| | | | |
|------------|------------------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 작동 온도 | -20 °C...85 °C |
| 작동 온도에서 습도 | 5 - / 95% 상대 습도, 응결 없음 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

설치

| | |
|--------|----|
| 스레드 유형 | 미터 |
|--------|----|

일반 데이터

| | | | |
|---------|---------|------|---|
| 액세서리 유형 | 장착 액세서리 | 액세서리 | 예 |
|---------|---------|------|---|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003015 | ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 | ECLASS 14.0 | 27-20-14-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-14-92 | | |

도면

