데이터 시트

US67-PLATE64-STD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

바이드뮬러는 진동 모니터의 전문적이고 산업적인 설치를 위한 고품질 케이블, 플러그, 장착 어댑터 및 자석을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	Adapter plate	
주문 번호	<u>2811910000</u>	
유형	US67-PLATE64-STD	
GTIN (EAN)	4064675292975	
수량	1 items	
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.	
이용가능 기간	2025-07-30T00:00:00+02:00	

카탈로그 상태 / 도면 1

US67-PLATE64-STD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수	준수			
치수 및 중량					
깊이	64 mm	<u>깊이 (인치)</u>	2.5197 inch		
높이	11.5 mm	높이 (인치)	0.4528 inch		
너비	64 mm	폭 (인치)	2.5197 inch		
직경	64 mm	순중량	132 g		
온도					
보관 온도	-40 °C85 °C	작동 온도	-20 °C85 °C		
작동 온도에서 습도	5 - / 95% 상대 습도, : 없음		-20 003 0		
환경 제품 규정 준수					
	'				
RoHS 준수 상태	준수	조수 조수			
REACH SVHC		0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
설치					
			<u> </u>		
스레드 유형	미터				
일반 데이터					
액세서리 유형	장착 액세서리	액세서리	ф		
 분류					
ETIM 7.0	EC003015	ETIM 8.0	EC003015		
ETIM 9.0	EC003015	ETIM 10.0	EC003015		
ECLASS 9.1	27-20-14-92	ECLASS 10.0	27-20-14-92		
ECLASS 11.0	27-20-14-92	ECLASS 12.0	27-20-14-92		
ECLASS 13.0	27-20-14-92	ECLASS 14.0	27-20-14-92		
ECLASS 15.0	27-20-14-92				

카탈로그 상태 / 도면 2



US67-PLATE64-STD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com