

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러는 전동 모니터의 전문적이고 산업적인 설치를 위한 고품질 케이블, 플러그, 장착 어댑터 및 자석을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	Adapter plate
주문 번호	2811910000
유형	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	64 mm	깊이 (인치)	2.5197 inch
높이	11.5 mm	높이 (인치)	0.4528 inch
너비	64 mm	폭 (인치)	2.5197 inch
직경	64 mm	순중량	132 g

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-20 °C...85 °C
작동 온도에서 습도	5 - / 95% 상대 습도, 응결 없음		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치

스레드 유형	미터
--------	----

일반 데이터

액세서리 유형	장착 액세서리	액세서리	예
---------	---------	------	---

분류

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

