

**SU 10.16 BFSC S 35X12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**제품 이미지****그림과 유사****일반 주문 데이터**

버전	PCB 플러그인 커넥터, 장착 스크류
주문 번호	<a href="#">2812290000</a>
유형	SU 10.16 BFSC S 35X12
GTIN (EAN)	4064675294955
수량	50 items
제품 데이터	

**SU 10.16 BFSC S 35X12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

순중량	0.3 g
-----	-------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**자재 데이터**

접점 재질	구리 합금	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C		

**IEC 정격데이터**

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984
-------------	------------------------

**패키징**

VPE 길이	60.00 mm	VPE 폭	60.00 mm
VPE 높이	25.00 mm		

**중요 참고 사항**

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

참고 사항	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
-------	--

**분류**

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-05		