

SU 10.16 BFSC P 35X 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 장착 스크류
주문 번호	2812340000
유형	SU 10.16 BFSC P 35X 14
GTIN (EAN)	4064675295495
수량	50 items
제품 데이터	

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.35 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자재 데이터

접점 재질 구리 합금 보관 온도, 최소 -40 °C
 보관 온도, 최대 70 °C

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료 IEC 60664-1, IEC 61984

패키징

VPE 길이 60.00 mm VPE 폭 60.00 mm
 VPE 높이 25.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
 참고 사항 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

분류

ETIM 8.0 EC002943