

IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 정선 설계

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, RJ45, 커플링, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<a href="#">2812440000</a>
유형	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	23.14 g
-----	---------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도	습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

참조 제품	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>	결선 1	RJ45
결선 2	RJ45	결선	커플링
컬러 코드	밝은 회색	IEC 60512-6-30에 따른 내충격성	500 ms#2
IEC 60512-6-4에 따른 내진동성	50 ms-2 사인파(10 - 500 Hz)	습도	0 ~ 93 % 상대 습도
하우징 기본 재질	PA 66 UL V0 E63957	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
접점 재질	스프링 스틸, Ni 1.2 µm	접점 표면	Au ≥ 0.8 µm
장착 유형	TS 35	차폐	Yes
보호 등급	IP20	플러그 주기	750 (RJ45)

전기 속성

접점 저항	≤ 20 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	절연 저항	500 MΩ
50 °C에서 전류 전달 용량	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3af 준수


일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51
--------	----------------

분류

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Dimensional drawing



Dimensional drawing

