

PVHXM-M-W+XX06M+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Y 케이블은 PV 시스템에서 여러 줄의 전선을 병렬로 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 인버터 앞에 있는 전선을 분할하는 데 사용됩니다.
 케이블은 다양한 결선 방식으로 제공됨.

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, X 커넥터 케이블, 2x MC4 Male, 1x WM4 C Female, 1x MC4 암형, 6mm ² , 1000 V
주문 번호	2814260000
유형	PVHXM-M-W+XX06M+11
GTIN (EAN)	4064675298946
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 117.4 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PV 케이블 하네싱

PV 케이블 버전

케이블 측면	왼쪽
번호	1
케이블 길이	160 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm ²
정격 전류	39 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	MC 4
플러그인 접점의 유형	수형
케이블 측면	우측 1
번호	1
케이블 길이	200 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm ²
정격 전류	39 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	MC 4
플러그인 접점의 유형	수형
케이블 측면	우측 2
번호	2
케이블 길이	200 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm ²
정격 전류	35 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	WM4 C
플러그인 접점의 유형	암형
케이블 측면	오른쪽
번호	3
케이블 길이	200 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm ²
정격 전류	39 A
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	MC 4

PVHXM-M-W+XX06M+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	플러그인 접점의 유형	암형
정격 DC 전압	1100 V	
와이어 단면적	6.00 mm ²	


전기적 특성

정격 DC 전압	1100 V
----------	--------

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

도면



PVHXM-M-W+XX06M+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

도면

www.weidmueller.com



PV PROTECT



PV Protect는 인버터에 대한 최적의 과전압 보호를 제공하는 솔루션입니다. 매우 컴팩트하며 PV 스트링에 Y-케이블만 필요합니다. 따라서 과전압 보호 기능이 있는 기존 PV 주거용 설치를 개조할 수 있는 완벽한 제품입니다.

일반 주문 데이터

유형	VPUM111SXFV101TXPX10	버전
주문 번호	2764140000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016113	
수량	1 ST	
유형	VPUM111SXFV201TXPX10	버전
주문 번호	2764110000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675014195	
수량	1 ST	
유형	VPUM111SXFV201TXPX15	버전
주문 번호	2764160000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016137	
수량	1 ST	
유형	VPUM212SXFV101TXPX10	버전
주문 번호	2764150000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016120	
수량	1 ST	
유형	VPUM212SXFV201TXPX10	버전
주문 번호	2764130000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016106	
수량	1 ST	
유형	VPUM212SXFV201TXPX15	버전
주문 번호	2764180000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016144	
수량	1 ST	