WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



최고 수준의 유연성을 갖춘 자동 케이블 조립 - 와이어 처리 센터(WPC)

- 고객별 요구 사항에 맞출 수 있는 모듈식 시스템: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO 또는 THM MultiMark
- 케이블 공급 및 번들링을 포함한 전체 조립 공정
- 높은 공정 신뢰성 및 품질을 위한 원피스 플로우 방식의 소프트웨어

일반 주문 데이터

버전	자동머신
주문 번호	<u>2816430000</u>
유형	WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V
GTIN (EAN)	4064675312932
수량	1 items





WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
			<u>'</u>
깊이	750 mm	깊이 (인치)	29.5275 inch
높이	1800 mm	높이 (인치)	70.866 inch
너비	1100 mm	폭 (인치)	43.307 inch
순중량	30000 g		
환경 제품 규정 준수	,		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
분류	,		
ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 9.0	17-13-01-90
ECLASS 9.1	17-13-01-90	ECLASS 10.0	17-13-01-90
ECLASS 11.0	17-13-01-90	ECLASS 12.0	17-13-01-90
ECLASS 13.0	17-13-01-90	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		

카탈로그 상태 / 도면 2