


IE-TO-RJ45-C-ZP-C5



장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 정션 설계

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, RJ45, IP20, Cat. 5
주문 번호	2819260000
유형	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
수량	10 items

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 13.4 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...80 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	RJ45
결선	커플링	컬러 코드	베이지색, 검정
하우징 기본 재질	플라스틱, PA 66 UL V0 E63957	범주	Cat. 5
접점 표면	금 도금 니켈	장착 유형	TS 35
차폐	비차폐	보호 등급	IP20
플러그 주기	750 (RJ45)		

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐 ≥ 1500 V AC/DC 절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC
 공칭 전압 50 V 50 °C에서 전류 전달 용량 1 A

일반 표준

커넥터 표준 IEC 60603-7-51

분류

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

