



장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 정선 설계

### 일반 주문 데이터

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 버전         | 장착 레일 아울렛, RJ45, IP20, Cat. 5 |
| 주문 번호      | <a href="#">2819260000</a>    |
| 유형         | IE-TO-RJ45-C-ZP-C5            |
| GTIN (EAN) | 4064675330110                 |
| 수량         | 10 items                      |

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

순중량 15 g

#### 온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...80 °C  
 설치 온도

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 일반 데이터

|           |                          |       |          |
|-----------|--------------------------|-------|----------|
| 결선 1      | RJ45                     | 결선 2  | RJ45     |
| 결선        | 커플링                      | 컬러 코드 | 베이지색, 검정 |
| 하우징 기본 재질 | 플라스틱, PA 66 UL V0 E63957 | 범주    | Cat. 5   |
| 접점 표면     | 금 도금 니켈                  | 장착 유형 | TS 35    |
| 차폐        | 비차폐                      | 보호 등급 | IP20     |
| 플러그 주기    | 750 (RJ45)               |       |          |

#### 전기 속성

절연 강도, 접점/차폐 ≥ 1500 V AC/DC 절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC  
 공칭 전압 50 V 50 °C에서 전류 전달 용량 1 A

#### 일반 표준

커넥터 표준 IEC 60603-7-51

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ETIM 10.0   | EC000313    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 |             |             |

도면

