



H-분배기:
H 분배기는 4개의 극을 갖추고 있으며 인상 깊은 다용성과 IP68 보호 등급을 갖추고 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---------------------------|
| 주문 번호 | 2819550000 |
| 유형 | RC D 4/4P |
| GTIN (EAN) | 4064675591290 |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E307231 |

치수 및 중량

| | | | |
|----|-------|-----|------|
| 직경 | 20 mm | 순중량 | 40 g |
|----|-------|-----|------|

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|-----------------|
| 보관 온도 | | 주변 온도 | -25 °C...125 °C |
| 작동 온도 | -40 °C...85 °C | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

| | | | |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| 극 수 | 4 | 코딩 | 없음 |
| 접점 표면 | 황동 | LED | 아니요 |
| 결선 유형 | 스크류 결선 | 하우징 기본 재질 | PA 66 |
| 케이블 직경, 최대 | 13 mm | 케이블 직경, 최소 | 7 mm |
| 접점 재질 | 황동 | 전선 굵기, 최대 | 4 mm ² |
| 전선 굵기, 최소 | 0.5 mm ² | 공칭 전압 | 450 V |
| 정격 전류 | 17.5 A | 보호 등급 | IP68 |
| 실드 결선 | No | 나사선 링 재질 | 플라스틱 |
| 결선 단면, 최대 | 4 mm ² | 결선 단면, 최소 | 0.5 mm ² |

일반 데이터

| | | | |
|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 극 수 | 4 | 코딩 | 없음 |
| 결선 나사산 | M20 | 접점 표면 | 황동 |
| 결선 유형 | 스크류 결선 | 설계 | 암형, 수형 |
| 하우징 기본 재질 | PA 66 | 케이블 직경, 최대 | 13 mm |
| 케이블 직경, 최소 | 7 mm | 접점 재질 | 황동 |
| 전선 굵기, 최대 | 4 mm ² | 전선 굵기, 최소 | 0.5 mm ² |
| 공칭 전압 | 450 V | 정격 전류 | 17.5 A |
| 보호 등급 | IP68 | 기본 재질 | PA 6.6 |
| 실드 결선 | No | | |

일반 데이터

| | | | |
|--------|--------|-----------|-------|
| 극 수 | 4 | 출력 수 | 3 |
| 결선 나사산 | M20 | 역극성 보호 | 예 |
| 결선 유형 | 스크류 결선 | 하우징 기본 재질 | PA 66 |
| 입력 수 | 1 | | |

기술 데이터

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

나사 시스템



나사 시스템이 있는 원형 커넥터는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그렇기 때문에 이 제품군은 광범위한 용도 및 산업에서 사용할 수 있습니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | RC F P2 SP | 버전 |
| 주문 번호 | 2903200000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986 122376 | |
| 수량 | | |
| 유형 | RC M P2 SP | 버전 |
| 주문 번호 | 2903190000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986 122369 | |
| 수량 | | |

M20

FieldPower 및 WIPL 제품군에 적합한 보호 캡 및 원형 커넥터



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | PC RC F | 버전 |
| 주문 번호 | 2833850000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591412 | |
| 수량 | | |
| 유형 | PC RC M | 버전 |
| 주문 번호 | 2820090000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591405 | |
| 수량 | | |