

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



긴 수명을 가진 에너지 효율적인 비상 조명

- DIN EN 60598-2-22에 따라 개발 및 사용됨
 - 열악한 환경용(충격 및 진동, 온도 영역) LED 램프
 - 형광 램프에 비해 뛰어난 에너지 효율성 및 수명
 - 다중 전압 입력(21.5V...60VDC)을 통해 전 세계에서 사용 가능
 - 높은 화재 보호 등급 V0
 - 한 면으로의 빔 방향
 - 20W 전력
- 버전
- 라운드 커넥터 장착 플러그형

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 주문 번호 | 2820610000 |
| 유형 | WIPL 20W DC RC M MA |
| GTIN (EAN) | 4064675357094 |

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E345151 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 105 mm | 깊이 (인치) | 4.1338 inch |
| 높이 | 44 mm | 높이 (인치) | 1.7323 inch |
| 너비 | 250 mm | 폭 (인치) | 9.8425 inch |
| 길이 | 250 mm | 길이 (인치) | 9.8425 inch |
| 순중량 | 750 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...70 °C | 작동 온도 | -40 °C...55 °C |
| 습도 | 5 ~ 95%, 응결 없음 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596 |

일반 데이터

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 실리콘 | 아니요 | 결선 유형 | 고정 개수 폴을 채용한 플러그인 라운드 커넥터 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 할로겐 | 아니요 |
| 장착 유형 | 마그넷 | 공칭 전압 | 24 V |
| 보호 등급 | IP67 | 서지 전압 범주 | II |
| 오염 심각도 | 2 | 절연 전압 | <500 V (하우징/PE) |
| 장착 위치, 설치 알림 | 임의 | 보호 등급 | III |
| 회로 차단기 | <10 A | 편향 진폭 | 1.5 mm (2-9 Hz) |
| 내진동성 EN 60721-3-3 | 3M3 등급 정현파, 고정형 | 내충격성 EN 60721-3-3 | 3M3 등급 휴대용 |
| 광전류 | 2000 lm | 커넥터 단면적, 최대 | 2.5 mm ² |
| 커넥터 단면적, 최소 | 0.5 mm ² | 고도 | ≤ 3000 m |
| 사전 조립된 커넥터 단면적 | 2.5 mm ² | 단락 보호 | 예, 내부 |
| 광색상 (CCT) | 5700K | 가속의 진폭 | 50 m/s ² (@ 9-200 Hz) |
| LED 작동 수명 | > 50.000 h | LED 모듈 형태 | 기타 |
| 효율등급(EU 지침 번호 874/2012 규격) | Not required | 피크 가속, 유형 L | 70 m/s ² |

IEC 60598-1에 따른 정격 데이터

| | | | |
|-------------|----------------|-------|--------|
| 전원 정격 | 20 W | 정격 전류 | 420 mA |
| DC 입력 전압 범위 | 21.5...60 V DC | | |

분류


| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ETIM 10.0 | EC000996 | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

RC-분배기



H-분배기:
H 분배기는 4개의 극을 갖추고 있으며 인상 깊은 다용성과 IP68 보호 등급을 갖추고 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | RC D 4/4P | 버전 |
| 주문 번호 | 2819550000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591290 | |
| 수량 | | |

M20

FieldPower 및 WIPL 제품군에 적합한 보호 캡 및 원형 커넥터



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | PC RC F | 버전 |
| 주문 번호 | 2833850000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591412 | |
| 수량 | | |
| 유형 | PC RC M | 버전 |
| 주문 번호 | 2820090000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591405 | |
| 수량 | | |

연결 플러그 커넥터 - 나사 시스템



나사 시스템이 있는 원형 커넥터는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그렇기 때문에 이 제품군은 광범위한 용도 및 산업에서 사용할 수 있습니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | RC F P2 | 버전 |
| 주문 번호 | 2788990000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591276 | |
| 수량 | | |
| 유형 | RC M P2 | 버전 |
| 주문 번호 | 2788980000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591269 | |
| 수량 | | |
| 유형 | RC F P2 SP | 버전 |
| 주문 번호 | 2903200000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986122376 | |
| 수량 | | |
| 유형 | RC M P2 SP | 버전 |
| 주문 번호 | 2903190000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986122369 | |
| 수량 | | |