

SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



일반 주문 데이터

주문 번호	2830800000
유형	SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
GTIN (EAN)	4064675389187
수량	1 items

SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	О	ı
ᅙ	ĭ	

승인

(E #1 " EK

ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	F92202

치수 및 중량

순중량 21.12 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	L-coded
접점 표면	금도금	 결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금	접점 재질	CuZn
공칭 전압	63 V	정격 전류	16 A
보호 등급	IP65, IP67, IP68	플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	3	케이블 글랜드	M 12
실드 결선	예	하우징의 온도 범위	-25+85 °C

표준

표준, 절연 재질	IEC 60664-1	커넥터 표준	IEC 61076-2-111

일반 기술 사양

극 수	5	코딩	L-coded
결선 나사산	M12 소켓, M12 핀	 접점 표면	금도금
<u></u> 결선 유형	스크류 결선	하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금
접점 재질	CuZn	 공칭 전압	63 V
정격 전류	16 A	보호 등급	IP65, IP67, IP68
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	3
케이블 글랜드	M 12	하우징의 온도 범위	-25+85 °C

분류

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

작성 날짜 30.11.2025 02:38:10 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2

SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


도면

제품 이미지





상세 도면




Plug

폴 계획

설치 단면


치수 도면




Plug


폴 계획

._











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도법

배선도

