

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 점접의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	자동머신, 자동 탈피압착 공구
주문 번호	2833890000
유형	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
수량	1 items

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	323 mm	깊이 (인치)	12.7165 inch
높이	188 mm	높이 (인치)	7.4016 inch
너비	230 mm	폭 (인치)	9.0551 inch
순중량	12496 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

탈피 범위	0.5 - 2.5 mm ² (~ AWG 20-14)	드라이브	전기 기계식
펄스 시간	약 1.5 s	압착	사다리꼴
와이어 종단 폐를 단면적, 최대	2.5 mm ²	와이어 종단 폐를 단면적, 최소	0.5 mm ²
압착 범위, 최대	2.5 mm ²	압착 범위, 최소	0.5 mm ²
압착 길이	8 mm	소모품	연결된 와이어-종단 폐를
와이어 종단 폐를의 길이	14 mm	전기 결선	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

유형	AIMESA CF ECO	버전
주문 번호	2875560000	자동머신, 교체 부품
GTIN (EAN)	4064675654674	
수량	1 ST	
유형	HUELSENTRENNMESSER	버전
	CRIM...	
주문 번호	2875570000	자동머신, 교체 부품
GTIN (EAN)	4064675654681	
수량	1 ST	