

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	6mm², 400mm²	
주문 번호	<u>2853270000</u>	
유형	APG 80	
GTIN (EAN)	4064675477020	
수량	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
DOLLO	* A		
ROHS	준수		
치수 및 중량			
	<u>'</u>		<u>'</u>
깊이	75 mm	깊이 (인치)	2.9527 inch
높이	330 mm	높이 (인치)	12.9921 inch
너비	390 mm	폭 (인치)	15.3543 inch
순중량	8360 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	군구, 에뙤 미곤재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
	0.1 Wt 70 018 = 3 VIIC WE		
기술 데이터			
작동 전압	18 V		
프레스 힘	공칭	80 kN	
공구 데이터 압착			
드라이브	배터리 작동 유압 시스템	편차 	37 mm
접점 설명			
압착 범위, 최대	400 mm ²	압착 범위, 최소	6 mm²
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
TIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	36-63-06-90	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 와이어 종단 페룰용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

ES APG 80 AEH 50	버전
1502050000	50mm², 사다리꼴 압착
1050118310252	
I ST	
S APG 80 AEH 70	버전
<u>1502070000</u>	70mm², 사다리꼴 압착
1050118310306	
I ST	
S APG 80 AEH 95	버전
<u>1502080000</u>	95mm², 사다리꼴 압착
1050118310214	
I ST	
S APG 80 AEH 120	버전
<u>1502090000</u>	120mm², 사다리꼴 압착
1050118310146	
I ST	
ES APG 80 AEH 150	버전
1502100000	150mm², 사다리꼴 압착
1050118310085	
I ST	
	502050000 050118310252 ST S APG 80 AEH 70 502070000 050118310306 ST S APG 80 AEH 95 502080000 050118310214 ST S APG 80 AEH 120 502090000 050118310146 ST S APG 80 AEH 150 502100000 050118310085

... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

유형 ES APG 80 WM 6 주문 번호 <u>1502430000</u> GTIN (EAN) 4050118310801 수량 1 ST

6mm², WM 압착

버전

작성 날짜 27.11.2025 04:45:02 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

0.51		Net .
유형	ES APG 80 WM10	버전
주문 번호	<u>1502440000</u>	10mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310542	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 16	버전
주문 번호	<u>1502470000</u>	16mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310498	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 25	버전
주문 번호	<u>1502480000</u>	25mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310634	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 35	버전
주문 번호	1502490000	35mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310597	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 50	버전
주문 번호	<u>1502500000</u>	50mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310658	
수량	1 ST	
<u>- 영</u> 유형	ES APG 80 WM 70	нд
기 8 주문 번호	1502520000	70mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310580	, somm , store = -
수량	1 ST	
<u> </u>	ES APG 80 WM 95	버전
ㅠㅎ 주문 번호	1502530000	미션 95mm², WM 압착
구군 진호 GTIN (EAN)	4050118310566	55HIHF, WWI 급격
	1 ST	
수량		미리
유형	ES APG 80 WM 120	HTC
주문 번호	<u>1502540000</u>	120mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310429	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 150	버전
주문 번호	1502550000	150mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310825	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 185	버전
주문 번호	1502570000	185mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310528	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 240	버전
주문 번호	<u>1502580000</u>	240mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310689	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 300	버전
주문 번호	<u>1502590000</u>	300mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310511	
수량	1 ST	
유형	ES APG80 WM 400	버전
주문 번호	<u>2578060000</u>	400mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4064675018124	
GTIN (EAN) 수량	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

	-11-1-1	
유형	ES APG 80 HEX 6	버전
주문 번호	<u>1502600000</u>	6mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310672	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 10	버전
주문 번호	<u>1502620000</u>	10mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310818	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 16	버전
주문 번호	<u>1502630000</u>	16mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310436	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 25	버전
주문 번호	<u>1502640000</u>	25mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310573	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 35	버전
주문 번호	1502650000	35mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310696	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 50	버전
주문 번호	<u>1502670000</u>	50mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310559	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 70	버전
주문 번호	1502680000	70mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310641	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 95	버전
주문 번호	1502690000	95mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310610	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 120	버전
주문 번호	1502700000	120mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310931	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 150	버전
주문 번호	1502720000	150mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310900	
수량	1 ST	
. •		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES APG 80 HEX 185	버전
주문 번호	<u>1502730000</u>	185mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310726	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 240	버전
주문 번호	<u>1502740000</u>	240mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310481	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 300	버전
유형 주문 번호	ES APG 80 HEX 300 1502750000	버전 300mm², 육각형 압착
주문 번호	<u>1502750000</u>	
주문 번호 GTIN (EAN)	<u>1502750000</u> 4050118310962	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1502750000 4050118310962 1 ST	300mm², 육각형 압착
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1502750000 4050118310962 1 ST ES APG 80 HEX 300AL	300mm², 육각형 압착 버전

... 케이블 러그용(DIN 46234 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

2010	-1101-1	
유형	ES APG 80 DIN 6	버전
주문 번호	<u>1502820000</u>	6mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310665	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 10	버전
주문 번호	<u>1502830000</u>	10mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310948	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 16	버전
주문 번호	<u>1502840000</u>	16mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310979	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 25	버전
주문 번호	<u>1502850000</u>	25mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310849	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 35	버전
주문 번호	<u>1502870000</u>	35mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310474	
수량	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES APG 80 DIN 50	버전
주문 번호	1502880000	50mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310450	, ,
수량	1 ST	
<u> </u>	ES APG 80 DIN 70	버전
주문 번호	1502890000	70mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310719	, viiiii , EE— B¬
수량	1 ST	
- 6 유형	ES APG 80 DIN 95	버전
주문 번호	1502900000	95mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310917	30mm, CC— 67
수량	1 ST	
		ule!
유형	ES APG 80 DIN 120	버전
주문 번호	1502790000	120mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310832	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 150	버전
주문 번호	<u>1502800000</u>	150mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310924	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 185	버전
주문 번호	<u>1501800000</u>	185mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310061	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 240	НТ
주문 번호	1501820000	240mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309874	
수량	1 ST	

액세서리



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	AKKU LI 18B2	버전
주문 번호	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
수량	1 ST	
유형	AKKU LI 18B5	버전
주문 번호	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형 LADEGERAET EPG 주문 번호 <u>1509370000</u> 버전

GTIN (EAN) 4050118318630

수량 1 ST