



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	6mm ² , 400mm ²
주문 번호	2853270000
유형	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
수량	1 items

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	75 mm	깊이 (인치)	2.9527 inch
높이	330 mm	높이 (인치)	12.9921 inch
너비	390 mm	폭 (인치)	15.3543 inch
순중량	8360 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

작동 전압: 18 V
 프레스 힘: 공칭 80 kN

공구 데이터 압착

드라이브: 배터리 작동 유압 시스템 편차: 37 mm

접점 설명

압착 범위, 최대: 400 mm² 압착 범위, 최소: 6 mm²

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		


APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 와이어 종단 페럴용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

유형	ES APG 80 AEH 50	버전
주문 번호	1502050000	50mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118310252	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 AEH 70	버전
주문 번호	1502070000	70mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118310306	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 AEH 95	버전
주문 번호	1502080000	95mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118310214	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 AEH 120	버전
주문 번호	1502090000	120mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118310146	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 AEH 150	버전
주문 번호	1502100000	150mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118310085	
수량	1 ST	

... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

유형	ES APG 80 WM 6	버전
주문 번호	1502430000	6mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310801	
수량	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES APG 80 WM10	버전
주문 번호	1502440000	10mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310542	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 16	버전
주문 번호	1502470000	16mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310498	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 25	버전
주문 번호	1502480000	25mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310634	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 35	버전
주문 번호	1502490000	35mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310597	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 50	버전
주문 번호	1502500000	50mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310658	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 70	버전
주문 번호	1502520000	70mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310580	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 95	버전
주문 번호	1502530000	95mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310566	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 120	버전
주문 번호	1502540000	120mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310429	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 150	버전
주문 번호	1502550000	150mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310825	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 185	버전
주문 번호	1502570000	185mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310528	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 240	버전
주문 번호	1502580000	240mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310689	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 WM 300	버전
주문 번호	1502590000	300mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118310511	
수량	1 ST	
유형	ES APG80 WM 400	버전
주문 번호	2578060000	400mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4064675018124	
수량	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

유형	ES APG 80 HEX 6	버전
주문 번호	150260000	6mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310672	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 10	버전
주문 번호	150262000	10mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310818	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 16	버전
주문 번호	150263000	16mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310436	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 25	버전
주문 번호	150264000	25mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310573	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 35	버전
주문 번호	150265000	35mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310696	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 50	버전
주문 번호	150267000	50mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310559	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 70	버전
주문 번호	150268000	70mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310641	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 95	버전
주문 번호	150269000	95mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310610	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 120	버전
주문 번호	150270000	120mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310931	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 150	버전
주문 번호	150272000	150mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310900	
수량	1 ST	

APG 80


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES APG 80 HEX 185	버전
주문 번호	1502730000	185mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310726	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 240	버전
주문 번호	1502740000	240mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310481	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 300	버전
주문 번호	1502750000	300mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310962	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 HEX 300AL	버전
주문 번호	1502780000	300mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118310955	
수량	1 ST	

... 케이블 러그용(DIN 46234 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

유형	ES APG 80 DIN 6	버전
주문 번호	1502820000	6mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310665	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 10	버전
주문 번호	1502830000	10mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310948	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 16	버전
주문 번호	1502840000	16mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310979	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 25	버전
주문 번호	1502850000	25mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310849	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 35	버전
주문 번호	1502870000	35mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310474	
수량	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES APG 80 DIN 50	버전
주문 번호	1502880000	50mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310450	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 70	버전
주문 번호	1502890000	70mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310719	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 95	버전
주문 번호	1502900000	95mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310917	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 120	버전
주문 번호	1502790000	120mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310832	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 150	버전
주문 번호	1502800000	150mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310924	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 185	버전
주문 번호	1501800000	185mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118310061	
수량	1 ST	
유형	ES APG 80 DIN 240	버전
주문 번호	1501820000	240mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118309874	
수량	1 ST	

액세서리



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	AKKU LI 18B2	버전
주문 번호	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
수량	1 ST	
유형	AKKU LI 18B5	버전
주문 번호	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
수량	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	LADEGERAET EPG	버전
주문 번호	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
수량	1 ST	