



테스트 기기는 전기 시스템과 장비를 설치, 서비스, 수리할 때 없어서는 안 될 품목입니다. 바이드물러는 광범위한 테스트 디바이스를 보유하고 있으며, 여기에는 전압 테스터, 클램프온 미터, 전원 소켓/서킷 브레이커 테스터가 포함됩니다. 바이드물러는 개발 및 설계 단계에서 언제나 사용자의 편의와 경험을 고려하기 때문에 바이드물러의 디바이스는 실제 작업의 요구를 충족하며 신뢰할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	전압 테스터, 아니요
주문 번호	2855000000
유형	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	22.2 mm	깊이 (인치)	0.874 inch
너비	154.1 mm	폭 (인치)	6.0669 inch
길이	154 mm	길이 (인치)	6.063 inch
직경	22.2 mm	순중량	29.92 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	스크류드라이버 전압 테스터
-------	----------------

측정 및 테스트 장치

블레이드 폭(B)	3 mm	부하 전환 가능	아니요
AC 전압 측정 범위	100-250 V	작동 온도, 최대	50 °C
작동 온도, 최소	-10 °C	주파수 범위, 최대	500 Hz
주파수 범위, 최소	50 Hz	디스플레이	시각적
블레이드 길이	63 mm	상 시퀀스 디스플레이	아니요
통전 테스터	아니요	테스트 프로브 보호 GS 38	아니요
테스트 프로브 조명	아니요	HOLD 기능	아니요

분류

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		