



다양한 액세서리 제공으로 제품 범위 확장

일반 주문 데이터

주문 번호	2855300000
유형	PLUG VPU AC
GTIN (EAN)	4064675533283
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	21.5 mm	깊이 (인치)	0.8465 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	11.6 mm	폭 (인치)	0.4567 inch
순중량	2.1 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터, 원격 경고

결선된 와이어 단면, 솔리드 코어, 최소	0.14 mm ²	탈피 길이	8 mm
결선 유형	PUSH IN	결선된 와이어 단면, 솔리드 코어, 최대	1.5 mm ²

일반 데이터

버전	수형 커넥터, 인쇄	컬러 코드	검정
----	------------	-------	----

정격 데이터 IEC / EN

정격 전압(AC)	250 V
-----------	-------

일반 데이터

컬러 코드	검정
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		