

**SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**일반 주문 데이터**

버전	MetalliCard, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, 고객 사양
주문 번호	<a href="#">2859580000</a>
유형	SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR
GTIN (EAN)	4064675572367
수량	1 items

SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	0.8 mm	깊이 (인치)	0.0315 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	11 mm	폭 (인치)	0.4331 inch
순중량	0.85 g		

온도

작동 온도 범위	-55...130 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

용지당 수	1
인쇄 유형	고객 사양
버전	무할로겐
너비	11 mm
작동 온도 범위, 최대	130 °C
작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	고객 사양
기본 재질	극처리 알루미늄
인쇄 문자	M-Print PRO 파일 요건
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태MetalliCard
라벨링 필드의 크기	11.2 x 45 mm
권장 산업	프로세스, 에너지
호환 가능 프린터	
콤비네이션당 마커 개수	1 MetalliCard = Conductor and cable markers
작동 온도 범위	-55...130 °C

컨덕터 및 케이블 마커

전선 굵기, 최대	500 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	16 mm <sup>2</sup>
컨덕터 O.D., 최대	40 mm	컨덕터 O.D., 최소	7 mm
케이블 타이 통과	플랫	컨덕터 O.D.	7 - 40 mm
결선된 와이어의 단면적	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

