


**CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**일반 주문 데이터**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 버전         | MetalliCard, 디바이스 마커, 15 x 45 mm, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2859710000</a>           |
| 유형         | CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR         |
| GTIN (EAN) | 4064675572633                        |
| 수량         | 1 items                              |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.          |
| 이용가능 기간    | 2025-12-31T00:00:00+01:00            |

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.5 mm | 깊이 (인치) | 0.0197 inch |
| 높이  | 15 mm  | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비  | 45 mm  | 폭 (인치)  | 1.7716 inch |
| 순중량 | 0.88 g |         |             |

온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -55...130 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

|               |                                |             |  |
|---------------|--------------------------------|-------------|--|
| 버전            | 플러그형, 3.5 mm 장착 구멍             |             |  |
| 너비            | 45 mm                          |             |  |
| 작동 온도 범위, 최대  | 130 °C                         |             |  |
| 작동 온도 범위, 최소  | -55 °C                         |             |  |
| 컬러 코드         | 은색                             |             |  |
| 기본 재질         | 극처리 알루미늄                       |             |  |
| 인쇄 문자         | 고객 사양                          |             |  |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태                          | MetalliCard |  |
| 라벨링 필드의 크기    | 15.2 x 42.2 mm                 |             |  |
| 호환 가능 프린터     |                                |             |  |
| 콤비네이션당 마커 개수  | 1 MetalliCard = Device markers |             |  |
| 작동 온도 범위      | -55...130 °C                   |             |  |

디바이스 마커

|          |         |
|----------|---------|
| 드릴 구멍 직경 | 3.30 mm |
|----------|---------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

