

## IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



LMN 케이블, RJ12 / RJ12, 트위스티드 페어, 스마트 계량  
응용 분야에 적합, 비차폐

## 일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1 m, 6 kV
주문 번호	<a href="#">2860910010</a>
유형	IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986760684
수량	1 items

## IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS

준수

## 치수 및 중량

길이  
순중량

1 m  
33 g

길이 (인치)

39.3701 inch

## 온도

보관 온도

작동 온도

-20 °C...60 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태  
REACH SVHC

준수

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 표준

커넥터 표준

TIA-1096-A

응용 분야별 통신 케이블 설비

VDE-AR-N 4100:2019-04

## 케이블 구조

외피 직경  
단면적  
와이어 개수  
외피 직경, 최소  
케이블 레이아웃

4.8 mm  
3x2xAWG 24/7  
6  
4.65 mm  
VDE 0603-100에 따른  
이중 절연

외피 색상

빨간색

차폐

U/UTP

외피 직경, 최대

4.95 mm

재질 외피

LSZH

## 케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항  
할로겐

No  
아니요

컬러 코드  
화염 내성

빨간색  
in accordance with IEC  
60332-1

## 케이블의 전기 속성

정격 임펄스 내전압  
절연 저항  
절연 전압, 최대

6 kV  
≥ 100 MΩ  
500 V

작동 전압  
범주

50 V  
Cat.3

## 플러그, 우

플러그 우측

RJ12, IP20, 수형 접점,  
직선, 플러그, 비차폐

## 플러그, 좌

플러그 좌측

RJ12, IP20, 수형 접점,  
직선, 플러그, 비차폐

## 기술 데이터

## 플러그

플러그 우측	RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐	플러그 좌측	RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	------------------------------------	--------	------------------------------------

## 분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

## IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 배선도

## 도면

