

IE-C5GO6LR0015F40F40-X-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

LMN 케이블, RJ12 / RJ12, 트위스티드 페어, 스마트 계량
응용 분야에 적합, 비차폐

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 패치 케이블, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.5 m, 6 kV |
| 주문 번호 | 2860910015 |
| 유형 | IE-C5GO6LR0015F40F40-X-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099986760806 |
| 수량 | 1 items |

IE-C5GO6LR0015F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|--------------|
| 길이 | 1.5 m | 길이 (인치) | 59.0551 inch |
| 순중량 | 4.7 g | | |

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -20 °C...60 °C |
|-------|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 표준

| | | | |
|--------|------------|------------------|-----------------------|
| 커넥터 표준 | TIA-1096-A | 응용 분야별 통신 케이블 설비 | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|--------|------------|------------------|-----------------------|

케이블 구조

| | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|---------|
| 외피 직경 | 4.8 mm | 외피 색상 | 빨간색 |
| 단면적 | 3x2AWG 24/7 | 차폐 | U/UTP |
| 와이어 개수 | 6 | 외피 직경, 최대 | 4.95 mm |
| 외피 직경, 최소 | 4.65 mm | 재질 외피 | LSZH |
| 케이블 레이아웃 | VDE 0603-100에 따른 이중 절연 | | |

케이블의 기계적 및 재질 속성

| | | | |
|-------|-----|-------|-----------------------------------|
| 오일 저항 | No | 컬러 코드 | 빨간색 |
| 할로겐 | 아니요 | 화염 내성 | in accordance with IEC 60332-1 |

케이블의 전기 속성

| | | | |
|------------|----------|-------|-------|
| 정격 임펄스 내전압 | 6 kV | 작동 전압 | 50 V |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ | 범주 | Cat.3 |
| 절연 전압, 최대 | 500 V | | |

플러그, 우

| | |
|--------|------------------------------------|
| 플러그 우측 | RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐 |
|--------|------------------------------------|

플러그, 좌

| | |
|--------|------------------------------------|
| 플러그 좌측 | RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐 |
|--------|------------------------------------|

IE-C5GO6LR0015F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플러그

| | | | |
|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 플러그 우측 | RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐 | 플러그 좌측 | RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐 |
|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

도면

배선도



도면

