



일반 주문 데이터

버전	MetalliCard, 디바이스 마커, 15 x 45 mm, 은색
주문 번호	2863790000
유형	CC-M 15/45 2X3 LRP AL
GTIN (EAN)	4064675597346
수량	500 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-06-30T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.5 mm	깊이 (인치)	0.0197 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	45 mm	폭 (인치)	1.7716 inch
순중량	1.9 g		

온도

작동 온도 범위	-55...130 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

버전	플러그형, 3.5 mm 장착 구멍	
너비	45 mm	
작동 온도 범위, 최대	130 °C	
작동 온도 범위, 최소	-55 °C	
컬러 코드	은색	
기본 재질	극처리 알루미늄	
인쇄 문자	블랭크	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MetalliCard
라벨링 필드의 크기	15.2 x 42.2 mm	
호환 가능 프린터		
조합네이션당 마커 개수	1 MetalliCard = Device markers	
작동 온도 범위	-55...130 °C	

디바이스 마커

드릴 구멍 직경	3.30 mm
----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

