

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





일반 주문 데이터

ult	MARKUS LEUROLA ELERA AE ZEN		
버전	MetalliCard, 디바이스 마커, 15 x 45 mm, 검정		
주문 번호	2863800000		
유형	CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW		
GTIN (EAN)	4064675597360		
수량	500 items		
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.		
이용가능 기간	2025-06-30T00:00:00+02:00		

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인						
0 12						
ROHS	준수					
치수 및 중량						
깊이	0.5 mm	깊이 (인치)		0.0197 inch		
높이	15 mm	높이 (인치)		0.5906 inch		
너비	45 mm	폭 (인치)		1.7716 inch		
순중량	0.85 g					
온도	,					
작동 온도 범위	-55130 °C					
 환경 제품 규정 준수						
20/110/21						
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재					
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	없음				
일반 데이터						
버전	플러그형, 3.5 mm 장칙	¦ 구멍				
너비	45 mm					
작동 온도 범위, 최대	130 °C					
작동 온도 범위, 최소	-55 ℃					
컬러 코드	검정					
기본 재질	극처리 알루미늄					
인쇄 문자	블랭크					
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MetalliCard					
라벨링 필드의 크기	15.2 x 42.2 mm					
호환 가능 프린터						
콤비네이션당 마커 개수	1 MetalliCard = Device markers					
작동 온도 범위	-55130 °C					
디바이스 마커						
드릴 구멍 직경	3.30 mm					
 분류				1		
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288		
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288		
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29		
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04		
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0		27-28-11-04		
ECLASS 15.0	27-28-11-04					

카탈로그 상태 / 도면 2



CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



