

#### WAD 12N MC B GE/SW




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



WAD 커넥터 마커는 W 시리즈 단자대와 WEW 35/2 및 ZEW 35/2 엔드 브래킷에 적합합니다. 마커는 빈 마커, 사용자 지정 인쇄 또는 번개 기호가 있는 표준 인쇄로 사용 가능합니다. WAD MultiCard 마커는 PrintJet CONNECT 프린터를 사용한 라벨링에 적합합니다.맞춤 인쇄용: 귀하의라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

	'
버전	그룹 마커, 커버, 33.3 x 12 mm, WDU 16N, 검은색/노란색
주문 번호	<u>2866670000</u>
유형	WAD 12N MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4064675604884
수량	32 items

### WAD 12N MC B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
	<b>-</b> .			
ROHS	준수			
치수 및 중량				
높이 높이	33.3 mm	높이 (인치)	1.311 inch	
<u> </u>	12 mm	폭 (인치)	0.4724 inch	
순중량	1.24 g	1 ( = -1)	51.7216.	
<u> </u>				
TIE OF WO	40, 400,00			
작동 온도 범위	-40100 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.460 kg CO2 eq.			
일반 데이터				
	A TO			
인쇄 방향	수평			
너비	12 mm V-2			
UL 94 가연성 등급				
작동 온도 범위, 최대	100 °C			
작동 온도 범위, 최소	-40 °C			
컬러 코드 	검은색/노란색			
할로겐	아니요			
기본 재질	폴리아미드 66			
인쇄 문자	블랭크			
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	d	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Cover			
작동 온도 범위	-40100 °C			
응용 분야/제조사	WDU 16N			
분류				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01	
ECLASS 15.0	27-20-11-01	LOD 14.0	27-20-11-01	

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

27-28-11-01



## WAD 12N MC B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





도면