

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
주문 번호	<a href="#">2873880000</a>
유형	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647645
수량	10 items

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	58 mm	높이 (인치)	2.2835 inch
너비	22 mm	폭 (인치)	0.8661 inch
순중량	50 g		

온도

작동 온도 범위 -40...90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

퓨즈 카트리지

퓨즈 링크 표준	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	전류	30 A
정격 DC 전압	1500 V	정격 차단 용량	10 kA
접점 재료	은도금	전력 방출, 최대	9.8 W

분류

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

