

**KT MINI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용  
절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해  
최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭  
없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는  
VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호  
절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	절단 공구
주문 번호	<a href="#">2876460000</a>
유형	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
수량	1 items

## KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	9.5 mm	깊이 (인치)	0.374 inch
높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
길이	120 mm	길이 (인치)	4.7244 inch
순중량	91 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 기술 데이터

품목 설명	최대 외경 12-mm용 절단 공구	버전	원핸드 기계식
작동 전압	0 V		

## 절단 공구

동축 케이블 - 경질, 최대(AWG)	2 AWG	동축 케이블 - 경질, 최대	6 mm <sup>2</sup>
동축 케이블 - 연질, 최대(AWG)	6 AWG	동축 케이블 - 연질, 최대	6 mm <sup>2</sup>
동축 케이블 - 꼬임, 최대(AWG)	4 AWG	동축 케이블 - 꼬임, 최대	10 mm <sup>2</sup>
동축 케이블, 최대 직경	7 mm	작동 전압	0 V
싱글 코어 알루미늄 케이블, 최대(mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>	꼬임 알루미늄 케이블, 최대(AWG)	4 AWG
꼬임 알루미늄 케이블, 최대 (mm <sup>2</sup> )	10 mm <sup>2</sup>	꼬임 알루미늄 케이블, 최대 직경	7 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		