

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Y 케이블은 PV 시스템에서 여러 줄의 전선을 병렬로 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 인버터 앞에 있는 전선을 분할하는 데 사용됩니다.  
케이블은 다양한 결선 방식으로 제공됨.

**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, Y 커넥터 케이블, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm <sup>2</sup> , 1100 V
주문 번호	<a href="#">2877860000</a>
유형	PVHYM+M+XXXX6W-11
GTIN (EAN)	4064675666424
수량	1 items

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



RoHS

준수

**치수 및 중량**

순중량

91 g

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**PV 케이블 하네싱**

PV 케이블 버전

케이블 측면	왼쪽
번호	1
케이블 길이	160 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm <sup>2</sup>
정격 전류	35 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	WM4 C
플러그인 접점의 유형	수형
케이블 측면	우측 1
번호	1
케이블 길이	200 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm <sup>2</sup>
정격 전류	39 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	MC 4
플러그인 접점의 유형	암형
케이블 측면	우측 2
번호	2
케이블 길이	200 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm <sup>2</sup>
정격 전류	39 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	MC 4
플러그인 접점의 유형	암형

정격 DC 전압

1100 V

와이어 단면적

6.00 mm<sup>2</sup>**전기적 특성**

정격 DC 전압

1100 V

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****분류**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**PVHYM+M+XXXX6W-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



**PVHYM+M+XXXX6W-11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 도면

