

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC(라벨링 처리 센터)

- 장치 및 운영 장비의 빠르고 효율적인 마킹
- 레이저 보조 정렬
- 발 스위치를 통한 인체공학적 작동
- 높은 반복 정확성
- Weidmüller M-Print PRO© 소프트웨어를 통해 제어

일반 주문 데이터

버전	마킹 시스템, 열 전사, 300 DPI, MultiMark, 라벨, 라벨 릴
주문 번호	2878190000
유형	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
수량	1 items

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	648 mm	깊이 (인치)	25.5118 inch
높이	785 mm	높이 (인치)	30.9054 inch
너비	466 mm	폭 (인치)	18.3464 inch
순중량	22000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

라벨링 시스템

마터 유형	MultiMark, 라벨, 라벨 릴	시스템 요구 조건	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
인쇄 방법	열 전사	인터페이스	USB 2.0, Ethernet
소프트웨어	M-Print® PRO	공급 전압	100 ~ 240 V AC
운영 체제	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	인쇄 속도	max. 150 mm/s
인쇄 해상도, 최대	300 DPI	충전용 배터리로 작동	아니요
다운로드	M-Print PRO	인도 시 포함	USB 케이블, 유로 플러그, UK 플러그, US 플러그, 수동, RIBBON MM-TB 25/360 SW 잉크 리본, M-Print® PRO를 포함한 DVD, 잉크 리본 코어, 프린트 롤러, 레이저 유닛 및 스탬프를 포함한 어플리케이션, 마운팅 풋, 발 스위치, 프린터

분류

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM-TB 25/360 SW	버전	
주문 번호	2005090000	잉크 리본	
GTIN (EAN)	4050118390216		
수량	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전	
주문 번호	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
수량	1 ST		