



중립 안전 라벨을 통해 ISO 7010에 따른 표준 준수 마킹을 유연하고 쉽게 표시할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 버전         | 디바이스 마커, 디바이스 마커, 50 x 50 mm, 빨간색-흰색 |
| 주문 번호      | <a href="#">288570000</a>            |
| 유형         | THM SE-P 50 RT/WS                    |
| GTIN (EAN) | 4064675854302                        |
| 수량         | 250 items                            |

THM SE-P 50 RT/WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.1 mm | 깊이 (인치) | 0.0039 inch |
| 높이  | 50 mm  | 높이 (인치) | 1.9685 inch |
| 너비  | 50 mm  | 폭 (인치)  | 1.9685 inch |
| 순중량 | 0.95 g |         |             |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|               |         |              |        |
|---------------|---------|--------------|--------|
| 접착물           | 아크릴 접착제 | 버전           | 자체 접착  |
| 너비            | 50 mm   | UL 94 가연성 등급 | V-0    |
| 작동 온도 범위, 최대  | 110 °C  | 작동 온도 범위, 최소 | -50 °C |
| 컬러 코드         | 빨간색-흰색  | 할로겐          | 예      |
| 기본 재질         | 비닐 필름   | 인쇄 문자        | 블랭크    |
| UL 969에 따른 인증 | 예       |              |        |

디바이스 마커

할로겐: 예

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## THM SE-P 50 RT/WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |       |  |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 유형         | RIBBON MM 84/300 WS        | 버전    |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2005040000</a> | 잉크 리본 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390025              |       |  |
| 수량         | 1 ST                       |       |  |

#### THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |

#### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |