


## **ESG-LP 10/20 MM SI**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### 일반 주문 데이터

버전	ESG, 디바이스 마커, 10 x 20 mm, 은색		
주문 번호	2885890000		
유형	ESG-LP 10/20 MM SI		
GTIN (EAN)	4064675854494		
수량	15000 items		

## **ESG-LP 10/20 MM SI**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
7101	0.05	7101 (01-1)	0.000	
<u> </u>	0.05 mm	깊이 (인치)	0.002 inch	
<u>높이</u> 너비	10 mm	높이 (인치) 표 (인치)	0.3937 inch	
<u>너미</u> 순중량	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch	
	0.01 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	군구, 에죄 미슨제 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
	0.1 Wt/0 018 = 1 0 V110	,		
일반 데이터				
접착물	아크릴 접착제	버전	기엔 저희 모하고게	
<u>십억물</u> 너비			자체 접착, 무할로겐 V-0	
<u> </u>	20 mm 150 °C	UL 94 가연성 등급 작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
<u>식용 돈도 임위, 쇠대</u> 컬러 코드	 은색	역동 돈도 밤뒤, 죄조 할로겐	-40 ℃ 아니요	
<u>필디 꼬프</u> 기본 재질	 폴리아미드	<u>돌</u> 도센 인쇄 문자	 없는	
<u>기는 세월</u> UL 969에 따른 인증	 열	인쇄 군사	<u>₩</u>	
	М			
디바이스 마커				
할로겐	아니요			
 분류				
CTT				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

카탈로그 상태 / 도면 2



## **ESG-LP 10/20 MM SI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

